


# Tilbehør til Flexarm



Flexarmen fra JYSK HANDI leveres som standard i sæt, men vi har en del tilbehør til systemet.

Alle dele i flexarm systemet er pulverlakeret, rustfast stål og aluminium.

Specielt tilbehør og beslag laves efter opgave.

Flexarms systemet kan sammensættes af mange standard dele, de kan således inddeles i 3 hovedgrupper.



## Holdere:

I holderen placeres de ting som brugeren anvender.



## Arme:

Armen er fast eller fleksibel forbindelse mellem beslaget og holderen.



## Beslag:




Beslaget fastgør Flexarmen.






# Tilbehør til Flexarm



## Holdere

Ring		Flaskeholder		Tudekop	
					
Anvendes til tudekop, askebæger m.v.		Anvendes til flasker, tudekop, kopper og askebæger.		Drikkekop med tud, passer i Ring og Flaskeholder.	
<b>Vare nr.:</b>	21 10 00	<b>Vare nr.:</b>	21 10 05	<b>Vare nr.:</b>	21 00 00



Askebæger		Cigaretrør		Kontaktunderlag	
					
Askebæger i aluminium med cigaretholder, monteres i Ring eller Flaskeholder.		Glødesikkert cigaretrør, monteres i Ring eller Flaskeholder.		Kontaktunderlag med velco.	
<b>Vare nr.:</b>	21 03 00	<b>Vare nr.:</b>	21 03 10	<b>Vare nr.:</b>	21 10 10
<b>HMI -nr.:</b>	47 332	<b>HMI -nr.:</b>	63 498		



# Tilbehør til Flexarm



## Holdere

Pust / sug mundstykke		LED spids		
				
Mundstykke til pust eller sug funktion.		Spids med LED for visuel visning.		
<b>Vare nr.:</b>	21 14 00	<b>Vare nr.:</b>	21 14 80	
<b>HMI -nr.:</b>	44 372			

## Holdere / Specialtilpasset





Specialtilpasset holdere til Flexarm		
		
Til Flexarm-serien fremstiller vi løbende kundetilpassede holdere af enhver art. Flasker, hårtørrer, kop med håndtag, røg og tobak, spejle, mobiltelefoner, navigation og andre ting som skal holdes på plads i en fleksibel holder.		



# Tilbehør til Flexarm



## Holdere / Kindkontakter

Kindkontakt med løst stik		Kindkontakt med stik	
			
Vare nr.:	45 00 00	Vare nr.:	45 00 01
Kindkontakt indvendig Kabel i 0°		Kindkontakt indvendig Kabel i 70°	
			
Vare nr.:	45 00 10	Vare nr.:	45 00 17

Kindkontakten er velegnet som hovedbetjent kontakt, kan aktiveres fra alle retninger, med et lavt tastetryk på under 50 gram.

Kindkontakten har et stærkt og solidt PUR kabel på 2 m med et Ø 3,5mm Jack stik.

Indvendigt kabel montage giver yderlig sikkerhed mod kabelbrud og slidtage.

Monteres i Flexarmen med et M10 gevindstykke.





## Arme

### Svanehals med flexsokkel



Fleksibel arm der let justeres til den ønskede position.

Den firkantede flexsokkel i bunden passer ned i alle vore beslag, i modsat ende er armen forsynet med et indvendig M10 gevind.

Svanehals 200 mm med flexsokkel	<b>Vare nr.:</b>	21 20 20
Svanehals 300 mm med flexsokkel	<b>Vare nr.:</b>	21 20 30
Svanehals 400 mm med flexsokkel	<b>Vare nr.:</b>	21 20 40
Svanehals 500 mm med flexsokkel	<b>Vare nr.:</b>	21 20 50
Svanehals 600 mm med flexsokkel	<b>Vare nr.:</b>	21 20 60





## Arme

### Krympeflex til forstærkning af svanehals



Krympeflex med lim, til montage udvendig på svanehalsen.

Når svanehalsen forsynes med krympeflex, bliver den mere stiv og holder sin position endnu bedre.

Krympeflex til svanehals 200 mm	<b>Vare nr.:</b>	21 48 20
Krympeflex til svanehals 300 mm	<b>Vare nr.:</b>	21 48 30
Krympeflex til svanehals 400 mm	<b>Vare nr.:</b>	21 48 40
Krympeflex til svanehals 500 mm	<b>Vare nr.:</b>	21 48 50
Krympeflex til svanehals 600 mm	<b>Vare nr.:</b>	21 48 60






# Tilbehør til Flexarm



## Arme

Stålarml 150mm		Stålarml 300mm		Stålarml 90°	
					
Stålarml 150mm med flexsokkel og fatning.		Stålarml 300mm med flexsokkel og fatning.		Stålarml 90° med flexsokkel og fatning.	
<b>Vare nr.:</b>	21 22 15	<b>Vare nr.:</b>	21 22 30	<b>Vare nr.:</b>	21 22 90



PVCarm 150mm		PVCarm 300mm		RAMarm	
					
Formbar PVCarm 150mm med flexsokkel og fatning.		Formbar PVCarm 300mm med flexsokkel og fatning.		Multijusterbar RAMarm med flexsokkel og fatning.	
<b>Vare nr.:</b>	21 24 15	<b>Vare nr.:</b>	21 24 30	<b>Vare nr.:</b>	21 26 00






# Tilbehør til Flexarm



## Beslag

Skruetvinge		Skruetvinge med justergreb			
					
Montering på bordkant eller armlæn.		Montering på bordkant eller armlæn.			
<b>Vare nr.:</b>	21 30 00	<b>Vare nr.:</b>	21 30 10	<b>Vare nr.:</b>	

Skruebeslag		Vinkel skruebeslag		Vinkel skruebeslag med justergreb	
					
Skrues fast på bord, armlæn eller kørestolen.		Skrues fast på kørestolens ryglæn, montage i C profil.		Skrues fast på kørestolens ryglæn, montage i C profil.	
<b>Vare nr.:</b>	21 31 00	<b>Vare nr.:</b>	21 31 50	<b>Vare nr.:</b>	21 31 60











# Tilbehør til Flexarm



## Beslag




H Beslag		Superclamp med rør/skruebeslag		Multifleksibelt beslag	
					
Skruebeslag kraftig til væg eller stol.		Montering på kant og rør.		Skrues fast på kørestol, bord eller armlæn.	
<b>Vare nr.:</b>	21 34 00	<b>Vare nr.:</b>	21 36 00	<b>Vare nr.:</b>	21 35 00



Rør/skruebeslag lille Ø25 med låsepinol		Rør/skruebeslag lille Ø25 med justergreb		Rør/skruebeslag med låsepinol	
					
Montering Ø25mm på rør og profil, seng og kørestol.		Montering Ø25mm på rør og profil, seng og kørestol.		Montering Ø25mm på rør og profil, seng og kørestol.	
<b>Vare nr.:</b>	21 32 40	<b>Vare nr.:</b>	21 32 50	<b>Vare nr.:</b>	21 32 00



# Tilbehør til Flexarm



Rør/skruebeslag med justergreb		Rør/skruebeslag venstre med justergreb		Rør/skruebeslag højre med justergreb	
					
Montering Ø25mm på rør og profil, seng og kørestol		Montering Ø25mm på rør og profil, seng og kørestol		Montering Ø25mm på rør og profil, seng og kørestol	
<b>Vare nr.:</b>	21 32 10	<b>Vare nr.:</b>	21 32 11	<b>Vare nr.:</b>	21 32 12




Gevindbeslag M10 med justergreb		Gevindbeslag indvendig M10 med justergreb			
					
Montering i arme med M10 gevind.		Til montering på M10 gevind			
<b>Vare nr.:</b>	21 33 00	<b>Vare nr.:</b>	21 33 10	<b>Vare nr.:</b>	






# Tilbehør til Flexarm



## Montage elementer

Spændebøjle Ø25mm		Spændebøjle Ø25mm lang		Adapter for rør/skruebeslag	
					
Spændebøjler til rør/skruebeslag Ø25mm		Lang spændebøjler til rør/skruebeslag Ø25mm		Montering på Ø30 – 50mm rør og profil, gevindhuller til montage af rør/skruebeslag.	
<b>Vare nr.:</b>	21 44 25	<b>Vare nr.:</b>	21 44 26	<b>Vare nr.:</b>	21 32 30




Spændebøjle Ø25 – 40mm		Spændebøjle Ø40 – 50mm		Notmøtrik M6 for C-profil 30 x 15mm	
					
Spændebøjler til rør/skruebeslag Ø25-40		Spændebøjler til rør/skruebeslag Ø40-50		Notmøtrik til fastspænding i kørestolens C-profiler	
<b>Vare nr.:</b>	21 44 40	<b>Vare nr.:</b>	21 44 50	<b>Vare nr.:</b>	21 44 02



# Tilbehør til Flexarm



## Montage elementer

Flexsokkel		Flex montageskrue		Justergreb for flex	
					
Løs flexsokkel		Flex montageskrue M6x35		Justergreb for flex M5 x 12	
<b>Vare nr.:</b>	21 40 00	<b>Vare nr.:</b>	21 42 00	<b>Vare nr.:</b>	21 43 12

Sokkelstykke for kabel		Sokkelstykke for stort kabel		Pinolskrue gennemboret	
					
Til svanehals:		Til svanehals:			
200/300/400mm				Pinolskrue gennemboret for kabel, M10x30	
<b>Vare nr.:</b>	21 41 00				
500/600mm		500/600mm		<b>Vare nr.:</b> 21 42 31	
<b>Vare nr.:</b>	21 41 10	<b>Vare nr.:</b>	21 41 20		

