

**ottobock.**



**WOLTURNUS**

# Start M2

Lettere, alsidig og mere funktionel

Quality for life





## Start M2

Start M2 er en fuldt justerbar, medium aktiv kørestol.


Modellen tilbyder utallige kombinationsmuligheder med hensyn til dimensioner, farver og indstillelige elementer. Start M2 er derfor også velegnet til store brugere. Det er muligt at udstyre stolen med tromlebremser, eleverbare benstøtter eller amputationsstøtter. Drivhjul-adapteren gøre det muligt, at indstille kørestolen med fokus til hver enkelt brugers behov.

Man kan vælge i mellem forskellige balancepunkter (aktiv og passiv) og sædevinkler. Der findes mange muligheder, for at tilpasse stolen til patienter med hemiplegi- og cerebral parese.

### Skubbehåndtag med antibakteriel effekt

Start M2 er udstyret med antibakterielle skubbehåndtag.

Den antibakterielle virkning af skubbehåndtag er bekræftet af ACTEGA DS GmbH. I denne proces var det muligt under laboratorieforhold at påvise, at skubbehåndtag, som er fremstillet af materialet ProvaMed®, er bakterie-resistente og dermed har en antibakteriel virkning. Den antibakterielle effekt er en vigtig egenskab, især i institutionelle sammenhæng til forebyggelse, af overførsel af bakterier.



## Produktinformationer



### Produktinformationer

- Fuldt konfigurerbar letvægts kørestol
- Patenteret, kan indstilles uden værktøj, justerbar sædedybde (op til 50 mm)
- Letvægts kørestol (fra 14,7 kg totalvægt, til 9,6 kg transport vægt\*)
- Antibakterielle skubbehåndtag \*\*
- Kompatible komponenter
- Nyt justerbart rygbetræk
- Større interval for indstilling af balancepunkt
- Stort udvalg af sædedybder, for bl.a. mennesker med en højde på over 2 m
- Stort udvalg af sædebredder
- Flere muligheder for højdejustering og sædetilt
- Udvidet fod plads til hemiplegics
- Ny énhåndsdrift til hemiplegics
- Talrige opdateringer og forbedret tilbehør

\* Transport vægt: kørestolens total vægt uden baghjul, fodstøtte og pude.

\*\* Den antibakterielle virkning af skubbehåndtag er bekræftet af ACTEGA DS



### Produkt features

- Aluminiumsramme
- Valgmulighed mellem 6 forskellige farver (antracit metallic, kulsort RAL 9005, isblå, sølv metallic, saturn blå metallic, hvid RAL 9016)
- Sædetilt integreret i rammen
- Sæde og ryg polstring: sort nylon
- Side panel med armlæn, kan højde justeres (uden værktøj) eller sat (med værktøj), justerbar dybde, elevation
- 8" forhjul (200 x 50 mm) med PU-dæk eller 5", 5,5", 6", 7", 8"
- Justerbar castorhus
- Knæledsbremse
- 24" drivhjul med PU-dæk eller 22" drivhjul
- Delt fodstøtte, vinkeljusterbar, fodplade af plast
- Swing-away fodstøtte rør
- Tromlebremse til bruger og ledsager

### Teknisk data

<b>Bruger vægt</b>	125 kg
<b>Kørestols vægt</b>	Se oversigt på side 9
<b>Sædebredde</b>	380/405/430/455/480/505 mm
<b>Sædedybde</b>	Str. 1: 405/430/455 mm Str. 2: 480/505 mm
<b>Ryghøjde</b>	400/425/450/475 mm
<b>Sædehøjde foran</b>	380 – 510 mm
<b>Sædehøjde bag</b>	380 – 510 mm
<b>Sædevinkel</b>	justerbar
<b>Underbenslængde</b>	250 – 470 mm (justerbar)

## Start M2 optioner



• Sidepanel med højdeindstillelige armlæn



• Justerbar "Advanced" rygbetræk



• Ekstra polstret betræk



• Bred fod plads



• Enhåndsrift



• Armlæn med håndstøtte

## Start M2 optioner



• Forskellige håndstøtter



• Delt fodstøtte, vinkeljusterbar, fodplade af plast, asymmetrisk



• Hele fodplade, vinkeljusterbar, aluminium



• Eleverbar benstøtte



• Amputationsstøtte



• Højdejusterbar skubhåndtag


## Start M2 optioner



• Knæledsbremse for enhåndsdrift højre/venstre



• Bremse til bruger og ledsager



• Anvendelse af hjælpemotorer (her: eSupport)



• Forskellige forhjul



• Forskellige drivhjul, dæk og drivringe



## Optioner og tilbehør



• Anti-tip




• Stokke- og krykkeholder



• System Wing Back P951 D



• ILSA Wing Back



• System Wing Viscoflex Plus pude



• System Wing Polyair pude

## Optioner og tilbehør




• Bremsarmsforlængelse



• Justerbar "Economy" rygbetræk

## Optioner og tilbehør



• Egerbeskytter



• Bord




• Hoftesele med plastspænde



• Hoftesele med metalspænde



• Hælremme til delte fodstøtter



• Værktøj



• Ottobock hovedstøtter



• Kropstøtte



• Transport hjul

## Kørestolens vægt

SB (mm)	VÆGT (kg)	
	M2	M2 Transport
380	14.7	9.6
405	14.8	9.7
430	14.9	9.8
455	15.0	9.9
480	15.1	10.0
505	15.2	10.1

\* Transport vægt: kørestolens total vægt uden baghjul, fodstøtte og pude





# WOLTURNUS

Wolturnus A/S  
DK-9240 Nibe  
Telefon (+45) 9671 7170  
[www.wolturnus.dk](http://www.wolturnus.dk)  
[info@wolturnus.dk](mailto:info@wolturnus.dk)



Otto Bock Mobility Solutions GmbH  
Lindenstraße 13 · 07426 Königsee-Rottenbach/Germany  
[www.ottobock.com](http://www.ottobock.com)

Ottobock has a certified Quality Management System in accordance with ISO 13485.