



 Bellman & Symfon®



**Til private og professionelle
2015**



**800.000 dansker i alle aldre bruger dagligt høreapparat.
Her er et bredt udsnit af høretekniske hjælpemidler.**



 **Bellman & Symfon®**
DESIGN FOR EARS



868

Trådløse alamsystem – Modtager

Bærbar Modtager BE 1450

Alarmerer bruger ved hjælp af farvede lysdioder, lydsignal og blink. Lydstyrkeregulering fra 0 db til 90 db



Bærbar Modtager Audio (tonekald) BE 1452 (som forrige BE 1450)

samt sende tonekald ud via teleslyngeforstærker, til signaler fra dørklokke, telefon, baby alarm, samtidig med der høres TV eller radio (bruges sammen med teleslynge)

Fyrtårn BE 1441

Med kraftig blitz der indikerer alarm fra dørklokke, telefon, babyalarm eller brandvagt. Farvede lysdioder indikerer alarmstypen. Toppen er drejelig og optimal refleksion (**Kun til strømforsyning**)



Bærbart Fyrtårn BE 1442 (med samme funktioner som BE 1441) Med indbygget genopladelige batterier, strømforsyning med følger

Håndledsvibrator med ladeapparat BE 8102

Alarmerer med vibrationer og farvede lysdioder der indikerer alarmstypen. Leveres med ladeapparat og 2 forsk. Remme. Pudevibrator BE 1270 kan tilsluttes til alarmering om natten.



Lommevibrator uden ladeapparat BE 1470

Alarmerer med kraftige vibrationer og farvede lysdioder der indikerer alarmstypen. Mulighed for personlig alarmtypeindikering. Inkl. 1 stk AAA Alkaline batteri.



Lommevibrator til med ladeapparat (ens med ovenstående)

med følgende 1 stk. AAA genopladeligt batteri til ladestander BE 1260



Ladestander til Lommevibrator BE 1260

Vækkeur med pudevibrator BE 1580

Vækkeur med pudevibrator, store digitale tal, snooze funktion og justerbar baggrundsbelysning i skærm. Vækker med flertonesignal, blitz og pudevibrator. Indikator for Baby-, dør-, telefon og brandvagt.



Vækkeur BE 1350 med pudevibrator

uden indikator for andre alarmtypesignaler. Idéelt til rejsevækkeur.

Mobiltelefonsensor BE 9250

Optisk alarmsensor, der registrerer opkald og beskeder på mobiltelefonen, kan også anvendes til Ipad og tablet. Sensoren skal benyttes sammen med en senderenhed f.eks. 1431





Brandvagt BE 1480

Brandalarm der aktiveres af røg og varme. Alarmere fra selve brandalarmen og sender signal til de valgte modtager i Visit system 868. Følsomhed kan nedsættes midlertidigt, skifter automatisk tilbage efter 30 min.



Brandvagt BE 1550 Brandalarmen aktiveres af røg og varme. Alarmere fra selve brandalarmen og sender signal til de valgte modtager i Visit system 868. Følsomhed kan ikke nedsættes.

Entrevagt

Måtte med føler der registrere når en person står uden foran døren. Placeres under egen måtte. Skal tilkobles BE (Dørsender)



Trådløst alarmsystem – Sendere



Dørsender BE 1411

Registerer når det ringer på døren eller porttelefonen. Leveres med indkodet 200 ringesignaler og optagefunktion for specifik ringetone. Mulighed for tilkobling af Entrévagt, bevægelses-sensor, ringetryk m.m.



Telefonsender BE 1431

Registrere opkald fra fastnettelefon samt opkald og beskeder fra mobiltelefon. Indbygget intern mikrofon og stik til ekstern mikrofon. Mulighed for tilkobling af Entrévagt, bevægelses-sensor, ringetryk, ekstern relæer og magnet kontakt.



Babyovervågning BE 1491

Sender signal til modtagere der er tilsluttet Visit systemet og alarmere enten via lys eller vibrationer (afhængig af modtager type) Mulighed for følsomhed og forsinkelse af reaktionstid.



**Trykknapsender BE 1420**

Anvendes hovedsagligt som dørklokke, sender direkte signal til den valgte modtager. Kan også bruges som person til person sender, halsstrop medfølger

**Bro BE 1520**

Broen gør det muligt at koble Visit 868 med Visit 433 (tidl. System) trods de forskellige frekvenser. Strømforsyning medfølger

**Repeater BE 1510**

Repeater øger systemets rækkevidde. Til anvendelse over store områder eller lokaler adskilt af tykke vægge, hvor brug af radiosendere begrænses eller hvor der er lang afstand mellem sender og modtager. Strømforsyning medfølger

Kommunikationshjælpemidler Bellman & Symfon® DESIGN FOR EARS

**MAXI Høreforstærker**

Transportabel mikrofon og forstærker i ét. Indbygget telespolefunktion til aflytning af teleslyngeanlæg. Styrke og tone- og balanceregulering. Kan tilsluttes TV, radio og andre lyd-kilder (tilslutningssæt købes separat) Bruger 2 x AA batterier

**MINO Høreforstærker**

Med digitalteknologi som giver en super klar lyd gengivelse. Har både omni og retningsbestemt mikrofon. Inkl. genopladelige batterier. Brugstid op til 18 timer. Indbygget telespole. Leveres med hovedtelefon.



Heldigvis er det blevet lettere at være erhvervsaktiv for høreapparatsbrugere. Mange har fået øjnene op for de mange professionelle løsninger der giver større fleksibilitet og bedre taleforståelse.

Har du svært ved at høre dine kunder/kolleger eller bliver lydene til larm i dit hovedet, kommer her 4 super gode produkter, der kan afhjælpe rigtig mange.



Domino Classic



Digital state-of-the-art lydprocessorer og trådløs bredbånds-teknologi. Styrke og toneregulering. Med omnimikrofon. Tilslutning af flere modtagere til sender. Kryptering forhindrer uønsket medhør. Rækkevidde <25 m. tilslutning til TV, Mp3, musikanlæg. Brugstid 8 timer. Ladetid 2½ timer. Leveres i etui, mikrofon, halsteleslynge, stereo øretelefoner og USB-ladestik.



Domino Pro Magen til ovenstående Classis +

Retningsmikrofon, balanceregulering og omskiftning mellem stereo og mono. Endvidere leveres Pro med slipsmikrofon og stik til RCA-adapter til TV o.l.

Hvordan det hele begyndte

Bellman blev grundlagt og registreret i 1989 af iværksætter Peter Jungvid.

Bellman & Symfon vandt en konkurrence om nye idéer i 1989 af den svenske organisation "Trygghetsrådet". For sjov, fik projektet navnet "Bellman" efter den kendte Carl-Michael Bellman der skrev musik toner (lyrik) for den svenske konge i 1800-tallet. Heraf kommer navnet Bellman & Symfon

Gennemprøvet og pålidelig

I mere end 25 år har Bellman & Symfon arbejdet intens på at udvikle professionelle løsninger, der gør hverdagen lettere for mennesker med nedsat hørelse, syn eller fingerfærdighed. Vi leverer professionelle løsninger til både sundhedspersonale og pårørende i hele verden, og har i årene hjulpet tusindvis af mennesker til at blive sikker, sikker og uafhængig. Vores løsninger gør det muligt for alle, at leve deres liv i komfort i eget hjem, og vil også give ro i sind et til dig som en relativ.

Service og importørrettigheder i Danmark

Scantone A/S er dansk importør af Bellman & Symfon høretekniske hjælpemidler, I kan via Scantone A/S hjemmeside hente alle brugervejledninger og tekniske informationer på Scantone A/S – Stestrupvej 86 B, 4360 Kr. Eskilstrup www.scantone.dk tlf. 46 19 51 00