

Ergoret[®] Arbejdsstol

PRODUKTER 2025



INDHOLD

PÆDAGOGISKE MØBLER	SIDE 1
ERGORET ARBEJDSSTOL OG LÆNDE ERGORET	SIDE 2
ERGORET SERIEN	SIDE 4
RESERVEDELE SÆDER	SIDE 6
RESERVEDELE HJUL	SIDE 10
REDERVEDELE GASPATRONER	SIDE 11
ERGONOMI	SIDE 12
BETRÆK	SIDE 13
RENGØRING	SIDE 14
SAMLEVEJLEDNING	SIDE 15
UDSKIFTNING SÆDE	SIDE 16
TEST	SIDE 17
TRÆ, LIM OG LAK	SIDE 20
HMI	SIDE 21
MÅLTEGNING	SIDE 22
DESIGN OG DESIGNER	SIDE 23
DANSK PRODUKTION	SIDE 24
KONTAKT	SIDE 25

Pædagogiske møbler

Vi designer pædagogiske møbler, der medvirker til at skabe trivsel for børn og voksne i offentlige og private rum.

Kvalitetsmøbler med ergonomi, funktion, sikkerhed og Svanemærket.

Lyst og let dansk design med organiske former, der er designet af pædagog Hans Klarskov og designer Tine Klarskov, siden 1990 med møbelproduktion på Fyn.

[@KLARSKOVMØBLER](#)

ERGORET[®] ARBEJDSSTOL



STANDARD TONUS ULD

Ergoret Arbejdsstol Standard med slidstærkt Tonus uld i standard farve Oliven med standard gaspatron i interval 35-43 cm, sikkerhedshjul og brandhæmmende skum.

[Læs mere her](#)

BEDST DESIGN

Varenummer: 1111 TS SH SF Olive 964

[SE PRIS](#)

SIKKERHEDSTESTET DANSK PRODUKTION PÅ FYN

Ergoret Arbejdsstol har et ergonomisk sæde, slidstærkt betræk i Tonus uld, fås også med vaskbart betræk. Har sikkerhedshjul, regulerbar gaspatron, brandhæmmende skum, praktisk trægreb i formspændt bøj, klar vandlak, kan holde vægt op til 110 kg.

Fremmer varierende og dynamiske siddestillinger. Er designet i 1995 i samarbejde med en ergoterapeut af Hans Klarskov.

Sikkerhedstest: EN16139:2013.

STANDARD FARVE



CERTIFICERET TRÆ OG LAK OG LIM UDEN SKADELIG KEMI

SIKKERHEDSTEST: EN 16139:2013

BRANDTEST SKUM: B117-2023/BS 5852:1982 PART 2

HOLDBARHEDSTEST GASPATRON: EN1335-3:2000



LÆNDE ERGORET[®] ARBEJDSSTOL COMFORT LUX

Lændestøtte Comfort i formspændt bøg med klar lak og behagelig rygpude i Tonus uld, 5 letløbende sikkerhedshjul, praktisk greb, regulerbar gaspatron via lille håndtag under sæde.

Sikkerhedstest: EN16139:2013.

[Læs mere her](#)

BEDST DESIGN

Varenummer: 1146 TCL SH SF Olive 964

STANDARD FARVE



[SE PRIS](#)

LÆNDE ERGORET[®] ARBEJDSSTOL COMFORT

Lændestøtte Comfort i formspændt bøg med klar lak, 5 letløbende sikkerhedshjul, praktisk greb, regulerbar gaspatron via lille håndtag under sæde.

Sikkerhedstest: EN16139:2013.

[Læs mere her](#)

BEDST DESIGN

Varenummer: 1146 TCL SH SF Olive 964

STANDARD FARVE



[SE PRIS](#)



ERGORET[®] SERIEN



ERGORET[®] ARBEJDSSTOL COMFORT

Ergonomisk sæde, ekstra komfort skum, slidstærkt betræk i Tonus uld, sikkerhedshjul, regulerbar gaspatron, praktisk trægreb i formspændt bøg, klar vandlak. Sikkerhedstest: EN16139:2013.

[Læs mere her](#)

STANDARD FARVE OLIVEN ●

[SE PRIS](#)



LÆNDE ERGORET[®] ARBEJDSSTOL COMFORT

Ergonomisk lændesæde, ekstra komfort skum, slidstærkt Tonus uld, sikkerhedshjul, regulerbar gaspatron, praktisk trægreb i formspændt bøg, klar vandlak. Sikkerhedstest: EN16139:2013.

[Læs mere her](#)

STANDARD FARVE OLIVEN ●

[SE PRIS](#)



LÆNDE ERGORET[®] ARBEJDSSTOL COMFORT LUX

Ergonomisk lændesæde, ekstra komfort skum, slidstærkt Tonus uld, sikkerhedshjul, regulerbar gaspatron, praktisk trægreb i formspændt bøg, klar vandlak. Sikkerhedstest: EN16139:2013.

[Læs mere her](#)

STANDARD FARVE OLIVEN ●

[SE PRIS](#)



REGULERBAR GASPATRON

Regulerbar gaspatron med holdbarhedstest EN1335-3:2000, tåler vægt op til 110 kg. Standard interval 35-43 cm i sort stål, klassifikation 5 for højeste kvalitet og styrke, fås i 3 intervaller.



LÆNDESTØTTE OG GASREGULERING

Stærkt lavt lændestøtte i formspændt bøg med klar vandlak og praktisk greb. Regulering af gaspatron via lille håndtag under sædet.

GREB OG SLIDSTÆRKT BETRÆK I TONUS ULD OG VASKBART BETRÆK

Ergonomisk sæde fås med slidstærkt betræk i Tonus uld eller vaskbart betræk i Haku og Ambla med brandhæmmende skum. Praktisk greb i formspændt bøg med klar vandlak



SIKKERHEDSHJUL

Stærkt stel med 5 soft-break sikkerhedshjul, der stopper når stolen er ubelastet. Hjulene kan anvendes til både bløde og hårde gulve og kan let udskiftes, når de er slidte.

RESERVEDELE



SÆDE ERGORET[®] ARBEJDSSTOL STANDARD I TONUS

Løst Ergoretsæde Standard, slidstærkt Tonus uld, naturmateriale, smudsafvisende, brandhæmmende.

[Læs mere her](#)

STANDARD FARVE OLIVEN ●

[SE PRIS](#)



SÆDE ERGORET[®] ARBEJDSSTOL STANDARD I VASKBART HAKU

Løst Ergoretsæde Standard, slidstærkt og vaskbart Haku betræk uden PVC, brandhæmmende, kan desinficeres.

[Læs mere her](#)

STANDARD FARVE OLIVEN ●

[SE PRIS](#)



SÆDE ERGORET[®] STANDARD I VASKBART AMBLA

Løst Ergoretsæde Standard, slidstærkt og vaskbart betræk i Ambla, brandhæmmende, kan desinficeres.

[Læs mere her](#)

STANDARD FARVE BLÅ ●

[SE PRIS](#)

RESERVEDELE



SÆDE LÆNDE EGORET[®] ARBEJDSSTOL COMFORT I TONUS

Løst Lændesæde Comfort, formspændt bøg, klar lak, slidstærkt betræk i Tonus uld, natur materiale, smudsafvisende, brandhæmmende.

[Læs mere her](#)

STANDARD FARVE OLIVEN ●

[SE PRIS](#)



SÆDE LÆNDE ERGORET[®] ARBEJDSSTOL COMFORT I VASKBART HAKU

Løst Lændesæde Comfort, formspændt bøg, klar vandlak, slidstærkt, vaskbart betræk i Haku, uden PVC, brandhæmmende, kan desinficeres.

[Læs mere her](#)

STANDARD FARVE OLIVEN ●

[SE PRIS](#)



SÆDE LÆNDE ERGORET[®] ARBEJDSSTOL COMFORT I VASKBART AMBLA

Løst Lændesæde Comfort, formspændt bøg, klar vandlak, slidstærkt vaskbart betræk i Ambla, brandhæmmende, kan desinficeres.

[Læs mere her](#)

STANDARD FARVE BLÅ ●

[SE PRIS](#)

RESERVEDELE



SÆDE LÆNDE ERGORET[®] ARBEJDSSTOL COMFORT LUX I TONUS

Løst Lændesæde Comfort med rygpude, formspændt bøg, klar vandlak, slidstærkt Tonus uld, naturmateriale, smudsafvisende, brandhæmmende.

[Læs mere her](#)

STANDARD FARVE OLIVEN ●

[SE PRIS](#)



SÆDE LÆNDE ERGORET[®] ARBEJDSSTOL COMFORT LUX I VASKBART HAKU

Løst Lændesæde Comfort med rygpude, formspændt bøg, klar vandlak, slidstærkt, vaskbart Haku betræk uden PVC, brandhæmmende, kan desinficeres.

[Læs mere her](#)

STANDARD FARVE OLIVEN ●

[SE PRIS](#)



SÆDE LÆNDE ERGORET[®] ARBEJDSSTOL COMFORT LUX I VASKBART AMBLA

Løst Lændesæde Comfort med ryghynde, formspændt bøg, klar vandlak, rygpude i vaskbart betræk i Ambla, brandhæmmende, kan desinficeres.

[Læs mere her](#)

STANDARD FARVE BLÅ ●

[SE PRIS](#)

RESERVEDELE



SÆDE ERGORET[®] ARBEJDSSTOL LÆDER

Løst Ergoret sæde med naturlæder Camo, smuk og slidstærkt betræk, brandhæmmende skum.

[Læs mere her](#)

FARVE CAMO



[SE PRIS](#)



SÆDE ERGORET[®] ARBEJDSSTOL MED LINOLEUM

Løst Ergoret sæde i bøgefinér med linoleum, lyddæpende, naturmateriale. Fås i 48 flotte farver

[Læs mere her](#)

STANDARD FARVE OLIVEN



[SE PRIS](#)



SÆDE ERGORET[®] ARBEJDSSTOL I BØG KLAR VANDLAK

Løst Ergoret sæde i bøgefinér, robust, slidstærkt, klar vandlak.

[Læs mere her](#)

NATUR KLAR LAK



[SE PRIS](#)

RESERVEDELE



SIKKERHEDSHJUL

Løst hjul til Lænde Ergoret Arbejdsstol og Ergoret Arbejdsstol til både bløde og hårde gulve, "soft break" sikkerhedshjul, der stopper når stolen er ubelastet.

[Læs mere her](#)

FARVE SORT ●

[SE PRIS](#)



SIKKERHEDSHJUL PAKKE 5 STK

Pakke med 5 hjul til Lænde Ergoret Arbejdsstol og Ergoret Arbejdsstol til bløde og hårde gulve, "soft break", sikkerhedshjul, der stopper når stolen er ubelastet.

[Læs mere her](#)

FARVE SORT ●

[SE PRIS](#)



SIKKERHEDSHJUL MED LÅS

Løst hjul til Lænde Ergoret Arbejdsstol og Ergoret Arbejdsstol til både bløde og hårde gulve, "soft break" sikkerhedshjul, der stopper når stolen er ubelastet.

[Læs mere her](#)

FARVE SORT ●

[SE PRIS](#)

RESERVEDELE



STANDARD GASPATRON 35-43 CM

Dobbelt cylinder, klassifikation 5, højeste kvalitet og styrke, stål, nitrogen gasfjedre, sort lak, kan holde vægt op til 110 kg. Holdbarhedstest: EN1335-3:2000.

[Læs mere her](#)

FARVE SORT



[SE PRIS](#)



HØJ GASPATRON 52-70 CM

Dobbelt cylinder, klassifikation 5, højeste kvalitet og styrke, stål, nitrogen gasfjedre, sort lak, kan holde vægt op til 110 kg. Holdbarhedstest: EN1335-3:2000.

[Læs mere her](#)

FARVE SORT



[SE PRIS](#)



MEGA GASPATRON 60-80 CM

Dobbelt cylinder, klassifikation 5, højeste kvalitet og styrke, stål, nitrogen gasfjedre, sort lak, kan holde vægt op til 110 kg. Holdbarhedstest: EN1335-3:2000.

[Læs mere her](#)

FARVE SORT



[SE PRIS](#)

ERGONOMI



STANDARD ARBEJDSSTOL

Standard gaspatron med interval mellem 37-54 cm. Bruges til almindeligt bord og også ved støtte i lave arbejdsstillinger i gulvhøjde. Gaspatronen justeres let via lille håndtag under sædet.

[Læs mere her](#)

STANDARD GASPATRON 37-54 CM



HØJ ARBEJDSSTOL

Høj gaspatron med interval mellem 52-70 cm. Bruges til almindeligt bord og højt bord. Gaspatronen justeres let via lille håndtag undersæet.

[Læs mere her](#)

HØJ GASPATRON 52-70 CM



MEGA STÅ-STØTTE-STOL

Mega gaspatron med interval mellem 60-80 cm. Bruges til højt bord og til støtte ved stående arbejde som stå-støtte-stol. Gaspatronen justeres let via lille håndtag under sædet.

[Læs mere her](#)

MEGA GASPATRON 60-80 CM

BETRÆK




TONUS ULD

Slidstærkt Tonus uld, naturligt materiale, farveægte, smudsafvisende, uden PFC og PFAS, lydabsorberende, flammehæmmende. Fås i 47 flotte farver

[Læs mere her](#)

STANDARD FARVE OLIVEN



VASKBART HAKU

Slidstærkt, vaskbart Haku, uden PVC, PFC brandhæmmende, tekstilet er silikonebelagt, kan desinficeres.

Fås i 28 flotte farver.

[Læs mere her](#)

STANDARD FARVE OLIVEN



VASKBART AMBLA

Slidstærkt, vaskbart Ambla, brandhæmmende, bakteriehæmmende. Kunstlæder, der er fremstillet af vinyl, som kan modstå vækst af skimmelsvamp, kan desinficeres.

Fås i 12 flotte farver.

[Læs mere her](#)

STANDARD FARVE BLÅ



RENGØRING



TONUS ULD

Støvsug møblet ofte for at fjerne støv. Der anvendes et mundstykke, som er velegnet til møbeltekstiler. Fedtpletter kan fjernes med b.la. alm. møbelrens/pletfjerningsmiddel.

[Læs mere her](#)



VASKBART HAKU

Tør sædet af med en opvredet blød klud i vand eller en mild neutral sæbeblanding. Aftør sædet efter med en tør klud. Kan desinficeres.

[Læs mere her](#)



VASKBART AMBLA

Tør sædet af med en opvredet blød klud i vand eller en mild neutral sæbeblanding. Aftør sædet efter med en tør klud. Kan desinficeres.

[Læs mere her](#)

SAMLEVEJLEDNING



1 SAMLING AF STOL 2. AKTIVERING GASPATRON

Stolen samles ved at placere hjulstellet på gulvet, hvorefter gaspatronen sættes i stellet og til sidst sættes sædet på gaspatronen.

Sæt dig let på sædet og afprøv gaspatronen.

Pump det lille sorte håndtag op og ned, mens du henholdsvis løfter og sætter dig på sædet.



4. REGULERING GASPATRON

Tag en skruetrækker og drej den lille skrue 1/2 omgang, som sidder på spidsen af gaspatronen. Saml stolen igen og afprøv om det gav resultatet. Hvis den ønskede virkning udebliver, gentages processen til gaspatronen er indstillet og fungerer.



3. AFMONTERING SÆDE

Afmonter sædet fra gaspatron ved at slå let på sædets bund med en gummihammer til sædet løsnes.



5. MONTERING OG AFMONTERING AF HJUL

Hjulene sidder monteret på stellet ved levering, og er påsat med håndkraft i tryk-system på stellet.

Hjulene kan let afmonteres igen ved at indsætte en skruetrækker mellem hjul og stel, og så vippe forsigtigt indtil hjulet løsnes.

Hjulene trykkes let på igen med håndkraft.

Læs mere her

UDSKIFTNING SÆDE



1. AFMONTER SÆDET

Afmonter sædet fra gaspatron ved at slå let på sædets bund med en gummihammer til sædet løsnes.



2. AFMONTER GREB OG GASPATRONHOLDER

Skrue forsigtigt med en skruemaskine og brug 2 forskellige størrelser bits, eller en umbraconøgle til at afmontere greb og gaspatronholder.



3. MONTER NYT SÆDE

Genbrug greb, gaspatronholder og skruer og monter det nu forsigtigt på det nye sæde med en skruemaskine eller umbraconøgle.



4. SAMLING AF STOL 5. REGULERING GASPATRON

Stolen samles ved at placere hjulstellet på gulvet, hvorefter gaspatronen sættes i stellet og til sidst sættes sædet på gaspatronen. Hvis gaspatronen ikke følger med, når håndtaget trækkes op og ned, skal gaspatronen reguleres via den lille skrue i spidsen på gaspatronen. Afmonter sædet fra gaspatron igen ved at slå let på sædets bund med en gummihammer til sædet løsnes.

[Læs mere her](#)

[SE VIDEO HER](#)

TEST



SIKKERHEDSTEST EN 16139:2013

Ergoret Arbejdsstol serien er sikkerhedstestet med test fra Dansk Standard for sikkerhed, holdbarhed og slidstyrke.

Sikkerhedstest: EN 16139:2013.

[Læs mere her](#)



BRANDSTEST SKUM

Brandtestet skum: B117-2023/BS 5852:1982 part 2.



HOLDBARHEDSTEST GASPATRON

Holdbarhedstestet gaspatron: EN1335-3:2000

TEST



TONUS ULD

Tonus uld fra danske Kvadrat er gennemtestet med sustainability documentation: EU Ecolabel, Greenguard Gold, HPD, EPD, brandtest EN1021-1/2 og lyd-dæmpende test, m.f.

[Læs mere her](#)



HAKU

Vaskbart Haku fra danske Kvadrat er gennemtestet med sustainability documentation: REACH, EU-miljømærket og Cal prop 65, brandtest EN 2021-1 m.f.

[Læs mere her](#)



AMBLA

Vaskbart Ambla fra engelske Ambla er gennemtestet med brandtestet, ISO 7617 Anex, BS 5790 m.f.

[Læs mere her](#)

TEST



DESIGNREGISTRERING DR 2024 00032

Ergoret Arbejdsstol er designregistreret hos Patent- og Varemærkestyrelsen.
Designregistrering DR 2024 00032.

[Læs mere her](#)



VAREMÆRKEBESKYTTET VA202400035/V1/EGR.

Navnet Ergoret er beskyttet som varemærke hos Patent- og Varemærkestyrelsen.
Varemærkebeskyttet: VA202400035/V1/EGR.

[Læs mere her](#)

TRÆ, LAK OG LIM



CERTIFICERET TRÆ OG LAK OG LIM UDEN SKADELIG KEMI

Alle Klarskovs træmøbler og trædele er fremstillet af certificeret træ fra bæredygtig skovdrift. Vi anvender samme certificeret træ og lak og lim uden skadelige kemikalier, som vi anvender til vores certificerede svanemærkede møbler med licens 5031 0046.

[Læs mere her](#)

HMI



HJÆLPEMIDDELBASEN

Ergoret Arbejdsstol er registreret hos Hjælpemiddelbasen hos Social- og Boligstyrelsen til bruger med særlige behov. Stolen har følgende numre: HMI 27494, HMI 27493, HMI 3505, HMI 35606, HMI 35607, HMI 27494, HMI 27492, HMI 13415, HMI 13407, HMI 53084, HMI 137402.

[Læs mere her](#)



HJÆLPEMIDDELBASEN

Ergoret Arbejdsstol er registreret hos Hjælpemiddelbasen hos Social- og Boligstyrelsen til bruger med særlige behov. Stolen har følgende numre: HMI 35166, HMI 35155, HMI 35154, HMI45102, HMI 137410

[Læs mere her](#)



HJÆLPEMIDDELBASEN

Ergoret Arbejdsstol er registreret hos Hjælpemiddelbasen hos Social- og Boligstyrelsen til bruger med særlige behov. Stolen har følgende numre: HMI 35604, HMI 35603, HMI 35602, HMI 45102, HMI 137399, HMI 137405

[Læs mere her](#)


MÅLTEGNING



STANDARD
GASPATRON



HØJ
GASPATRON



MEGA
GASPATRON

DESIGNER OG DESIGN

HANS KLARSKOV, PÆDAGOG, IVÆRKSÆTTER OG DESIGNER

Ergoret Arbejdsstol blev designet af Hans Klarskov, iværksætter, pædagog og grundlægger af Klarskov møbler, i 1995. Hans har været leder i mere end 25 år i danske institutioner og kender derfor hverdagen, kravene og behovene for pædagogiske møbler, der er med til at skabe en bedre hverdag og arbejdsforhold for børn og voksne.

[Læs mere her](#)

UDVIKLING AF ERGORET ARBEJDSSTOL I SAMARBEJDE MED EN ERGOTERAPEUT

Hans Klarskov ønskede at designe en ergonomisk arbejdsstol til pædagogerne, som kunne støtte og aflaste dem i deres daglige arbejde med børnene. Udviklingen af Ergoret Arbejdsstol foregik derfor i tæt samarbejde med en faguddannet ergoterapeut.

FREMMER DYNAMISKE OG VARIERENDE SIDDESTILLINGER

Ergoret Arbejdsstol og Lænde Ergoret Arbejdsstol fremmer varierende og dynamiske siddestillinger og bevarer brugerens naturlige balancepunkt. Har en let konstruktion og praktisk greb, så den er let at tage med rundt til forskellige arbejdsopgaver.

Ergoret Arbejdsstol og Lænde Ergoret Arbejdsstol har et lille saddelformet sæde og lav lændestøtte. Sikkerhedshjul stopper, når stolen er ubelastet. Regulérbar gaspatron i forskellige intervaller, så stolen let kan tilpasses skiftende arbejdsstillinger og højder gennem dagen. Sæde med polstring i forskelligt slidstærkt betræk i uld, vaskbart kunstlæder, træ og linoleum.

[Læs mere her](#)



KLARSKOV MØBLER – FAMILIEFIRMA FRA FYN SIDEN 1990

Hans Klarskov stod i sit værksted og udviklede og fremstillede sine møbler og kørte selv ud til institutionerne og solgte dem. I dag produceres møblerne stadig på Fyn hos samme stabile leverandør gennem mere end 30 år. Den daglige ledelse foregår fra Solrød Strand på Sjælland.

Klarskov møbler blev oprindeligt etableret i 1990 af Hans Klarskov og drives i dag af datter Tine Klarskov, som er uddannet designer.

[Læs mere her](#)



Dansk produktion på Fyn

Klarskov møbler får produceret sine møbler på Fyn og har gjort det siden 1990, hvor familiefirmaet blev etableret af iværksætter og pædagog Hans Klarskov.

Vi arbejder med at fremme en mere bæredygtig fremstilling af vores møbler, og vi har derfor mange svanemærkede møbler. Vi anvender kun certificeret træ og møblernes lak og lim er uden skadelig kemi, som også bidrager til et bedre indeklima.

Vores møbler er af høj materialekvalitet med stærke samlinger og gennemtænkt design. Møblerne kan repareres, omlakeres, få ny polstring og slidte dele kan udskiftes.

Det gør, at møblernes levetid kan forlænges, og dermed bidrager vi til, at møblerne kan genbruges og dermed mindske ressourceforbruget til nye møbler.

Kontakt

Klarskov møbler ApS
2680 Solrød Strand DK
Tlf: +45 6047 3383
Email: kontakt@klarskov.dk
www.klarskov.dk

