



### **En professionel, kropsbåren FM-løsning**

Amigo T5/R5 er en økonomisk fornuftig, kropsbåren FM-løsning, og perfekt til krævende lyttemiljøer. Et simpelt brugerinterface og tydelige kontroller gør det til en løsning, der er nem at gå til, og som er yderst pålidelig. Og et stort udvalg af tilbehør understøtter en bred vifte af applikationer, så Amigo kan være alt lige fra et FM-system til konventionelle høreapparater til en løsning til børn med CAPD og minimalt høretab.

### **Vished**

Ved hjælp af LED'en på Amigo R5 får brugeren med det samme en bekræftelse på, at det sendte signal er modtaget, at systemet oplader eller at senderen er afbrudt. På R5 kan både kanal- og volumenindstillinger læses for at forhindre, at der pilles ved dem.

### **Holdbarhed**

Både T5 og R5 har en holdbar kappe, som kan tåle konstant brug. Og en stærk bælteclips holder enheden sikkert på plads under brug. Alle komponenterne er blevet grundigt testet i overensstemmelse med alle relevante, internationale standarder såvel som Oticons standarder.

### **Fleksibilitet**

Amigo T5 og R5 fungerer sammen med alle andre modtagere og sendere i Amigo-familien. T5 kan også bruges som sekundær sender sammen med Amigo T21 i situationer med flere undervisere.

Amigo R5 tilbyder mange muligheder for brug kombineret med hovedtelefoner, Direkte Audio Indgang og CI-forbindelse, og egner sig derfor til en lang række applikationer. Der fås oven i købet en halsteleslynge som ekstraudstyr, så FM-funktionen kan benyttes via telespolen.

### **Komfort**

Ukomplicerede trykknapper, som er nemme at bruge, og et tydeligt display sikrer problemfri betjening. Systemet kan både bruge genopladelige NiMH batterier og ikke genopladelige, alkaliske batterier, så nedetid begrænses til et minimum.

En simpel Til/Fra-knap gør det muligt hurtigt at slå mikrofonen til og fra.

### **Brugeregenskaber:**

- Tydelige og enkle brugerkontroller
- Kan bruge både genopladelige og alkaliske batterier
- Fejlsikker batteriopladning
- Stort udvalg af tilbehør
- Robust konstruktion
- Børnesikret volumen- og kanalstyring (kun R5)
- En modtager til to ører (kun R5)
- Afbryd med et enkelt tryk (kun T5)



### Tilbehør som option


R5:

- Hovedtelefoner
- Dæmpede hovedtelefoner
- DAI-kabler (Direkte Audio Indgang)
- Tilslutningskabel til CI
- Halslynge
- Oplader til 6 enheder

T5:

- Retningsbestemt knaphulsmikrofon
- Boom-mikrofon
- Antenne
- Oplader til 6 enheder

### SYSTEM RESPONS



### Teknisk information

#### Amigo T5 og R5

Dimensioner	5.9 x 8.2 x 2.0 cm
Vægt	80 g
Strømforsyning	2 x 1.5V NiMH 950mAH genopladeligt AAA batteri 2 x 1.5V alkalisk AAA engangsbatteri
Batterilevetid	Mere end 10 timer (mere end 12 timer med alkaliske engangsbatterier)
Opladertid	Opladningstid første gang af nyt batteri er 14 timer
Driftsfrekvenser (afhængig af land)	To modeller: 169.0 - 176.0 MHz 216.00 - 218.00 MHz
Kanalafstand	50 kHz afstand mellem nabokanaler
Modulationstype	Analog FM (smalbånd), $\Delta f = 5$ kHz
Farve	Sølv med sort

#### Amigo T5

Antenne type	Indbygget i mikrofonledning
Pre-emphasis	Boost på 6 dB pr. oktav fra 2 kHz (80 $\mu$ s)
RF output	+4 dBm i 50 Ohms

#### Amigo R5

De-emphasis	Boostkompensation på 6 dB pr. oktav fra 2 kHz (80 $\mu$ s)
Mikrofonfølsomhed	10 mV @ 1 kHz for 100% modulation, $\Delta f = 5$ kHz
Emissioner	R5 er i overensstemmelse med alle relevante standarder

#### Amigo T5 / R5 System

Rækkevidde	Op til 30 meter
Modulationstype	Analogt FM-smalbånd
Audio båndbredde	150 Hz til 7 kHz
SNR	50 dB
Forvrængning	Under 2 %