




● Afrundet og slankt design gør rengøringen let og ukompliceret.

● Vaskophænget passer til alle typer håndvaske med boltmontering.

● Ophænget giver mulighed for højderegulering på op til 240 mm.

Skal håndvaskens højde kun lejlighedsvis ændres eller justeres, kan et manuelt regulerbart vaskophæng være den rigtige løsning. Dette kan være et oplagt valg i plejeboliger, hvor vaskens højde kun skal ændres i forbindelse med ændringer i brugerens fysiske tilstand eller ved en ny brugers ankomst.

Vaskophæng – manuelt



⊕ Højderegulerbart vaskophæng til vandret vægskinne

Med den vandrette vægskinne monteret i den anbefalede højde (medfølger ikke) kan håndvasken højdereguleres 240 mm fra 680 til 920 mm over gulv.

Vigtigt: Ikke egnet til daglig højderegulering. Ved anvendelse der kræver daglig højderegulering anbefales gasdrevet vaskophæng R4680 eller et eldrevet vaskophæng R478x.

R4580yyy Manuelt regulerbart vaskophæng med betjeningsgreb

For placering af vand se s. 72-73.

⊕ Højderegulerbart vaskophæng

Med vaskophænget monteret i den anbefalede højde kan håndvasken højdereguleres 240 mm fra 728 til 968 mm over gulv.

Vigtigt: Ikke egnet til daglig højderegulering. Ved anvendelse der kræver daglig højderegulering anbefales gasdrevet vaskophæng R4680 eller et eldrevet vaskophæng R478x.

R4550yyy Manuelt regulerbart vaskophæng med betjeningsgreb

For placering af vand se s. 72-73.